



**CYFROWY WYZWALACZ RADIOWY
TR-10D**

User Guide

... solutions for you


FOMEI[®]
SOLUTIONS FOR YOU

Model	Fomei TR-10D
Częstotliwość	433.92Mhz
Kanały	10 kanałów
Zasięg	max. 60 metrów
Czas synchronizacji	1/200 s
Baterie	Nadajnik 1 x A23(12V) w zestawie Odbiornik 2 x AAA 1,5V



Nastawianie kanału

Przed użyciem nastaw na nadajniku i odbiorniku ten sam kanał.



nastaw ten sam Kanał

⚠ Staba bateria powoduje skrócenie zasięgu nadajnika.

Jeśli dojdzie do skrócenia zasięgu nadajnika lub jeśli odbiór staje się niestabilny, wymień baterię



- ① Do podłączenia małej lampy błyskowej użyj wbudowanego gniazda synchronizacyjnego. [Uwaga] Nie wkładaj lampy na odwrot.
- ② Dwa prawidłowe sposoby połączenia odbiornika z lampą studyjną za pomocą portu synchronizacyjnego PC lub 3,5mm konektora „mini jack” [Informacje] Wyposażenie stałego odbiornika jest w zestawie.
- ③ Obsługa lamp przenośnych poprzez podłączenie kabla synchronizacyjnego do konektora synchronizacji PC na odbiorniku [Informacje] Zawiera gniazdo do przymocowania odbiornika.
- ④ Do zasilania można wykorzystać adapter prądu stałego [5V ~ 9V/300mA].
- ⑤ Odbiornik jest zasilany z dwu baterii typu „AAA 1,5V”.



Gniazdo 3,5mm
Sub-mini jack



- 1) Kabel synchronizacyjny 3,5mm na 3,5mm
- 2) Adapter synchronizacyjny 3,5mm na 3,5mm
- 3) Adapter synchronizacyjny 3,5mm na 6,3mm
- 4) Adapter 3,5mm nie Elinchrom (Opcjonalnie)

⚠ Jeśli zacznie pulsować wskaźnik baterii, trzeba ją wymienić na nową.

SYMBOL PRZEKRĘŚLONEGO POJEMNIKA NA KOŁACH OZNACZA, ŻE NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ PRODUKT



Musi być oddany do specjalnego punktu sortowania po zakończeniu jego użytkowania. Dotyczy to zarówno samego urządzenia, jak i wszelkich elementów dodatkowych oznaczonych tym symbolem.

Nie utylizuj tych produktów wraz z nie sortowanymi odpadami mieszkimi.



FOMEI a.s.
Machkova 587
Hradec Kralove
Czech Republic

Tel.: +420 495 056 500
Fax: +420 495 056 511
E-mail: info@fomei.com



www.fomei.com